



## NEODO frezavimo galvutė / kampinė freza, Cilindrinis kotas, Ø DC / briaunų skaičius Z: 32/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	225750 32/4
GTIN	7291075481624
Produktų klasė	19D

### Aprašymas

#### Modelis:

Labai efektyvi frezavimo sistema, skirta 90° kampų frezavimui. Rupiam ir paruošiamajam apdirbimui, ypač tinka plieno ir ketaus medžiagoms apdirbti. Ekonomiškas dėl 8 pjovimo briaunų vienoje keičiamosios plokštelėje. Itin stabilus keičiamosios plokštelės tvirtinimas v formos plokštės įdėkle.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Techninis aprašymas

Koto Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Serija	NEODO
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	45 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SZ.U0804..
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	130 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	5 mm
Gamintojo pavadinimas	S890 ESZ D32-4-C32-R08

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	229696 3
---	----------