



LOGIQ4FEED greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø DC / briaunų skaičius Z: 25/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221101 25/4
GTIN	7291075392784
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnę pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Techninis aprašymas

Ø D ₃	17,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	42,6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU040310..
Iškyšos ilgis L ₁	80 mm
Nuožulos kampas α _{max}	1,8 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	0,8 mm
Koto Ø D _s h ₆	25 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	28,64 mm
Reguliuojamas kampas κ	17 laipsniai

Bendras ilgis L_{viso}	140 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	49 mm
Gamintojo pavadinimas	FFX4 ED25-4-080-W25-04
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo frezos

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 2	229695 2
--	----------