



NEODO frezavimo galvutė / kampinė freza, Weldon kotas, Ø DC / briaunų skaičius Z: 25/3mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 225751 25/3 |
| GTIN | 7291075481631 |
| Produktų klasė | 19D |

Aprašymas

Modelis:

Labai efektyvi frezavimo sistema, skirta 90° kampų frezavimui. Rupiam ir paruošiamajam apdirbimui, ypač tinka plieno ir ketaus medžiagoms apdirbti. Ekonomiškas dėl 8 pjovimo briaunų vienoje keičiamojoje plokštelėje. Itin stabilus keičiamosios plokštelės tvirtinimas v formos plokštės įdėkle.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------|
| Koto Ø D _s h6 | 25 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 25 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Bendras ilgis L _{viso} | 95 mm |
| maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.} | 5 mm |
| Iškyšos ilgis L ₁ | 35 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SZ.U0804.. |
| Serija | NEODO |
| Gamintojo pavadinimas | S890 ESZ D25-3-W25-R08 |

| | |
|----------------------------|---|
| Koto tipas | Weldon kotas |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai |
| frezų naudojimas | Griovelių frezavimas |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Priedai

| | |
|---|----------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3 | 229696 3 |
|---|----------|