



NEODO frezavimo galvutė / kampinė freza, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 100/10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225760 100/10
GTIN	7291075440140
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Labai efektyvi frezavimo sistema, skirta 90° kampų frezavimui. Rupiam ir paruošiamajam apdirbimui, ypač tinka plieno ir ketaus medžiagoms apdirbti. Ekonomiškas dėl 8 pjovimo briaunų vienoje keičiamosios plokštelėje. Itin stabilus keičiamosios plokštelės tvirtinimas v formos plokštės įdėkle.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Serija	NEODO
Tinkamos keičiamos plokštelės	SZ.U0804..
Pjovimo briaunos Ø D _c	100 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	5 mm
Gamintojo pavadinimas	S890 FSZ D100-10-32-R08
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	229696 3
---	----------