



## LOGIQ4FEED greitaeigė freza, su sriegiu, Ø DC / briaunų skaičius Z: 25/4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221104 25/4
GTIN	7291075393316
Produktų klasė	19D

### Aprašymas

#### Modelis:

Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnę pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	30 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	42,6 mm
Tvirtinimo sriegis M	M12
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
$\varnothing D_3$	17,6 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	1,8 laipsniai
Serija	LOGIQ4FEED
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	49 mm

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	0,8 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $a_{max}$	28,64 mm
Vidinis aušinimas	taip
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU040310..
Gamintojo pavadinimas	FFX4 ED25/.98-4-M12-04
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo frezos

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 2	229695 2
--	----------