



LOGIQ4FEED greitaeigė freza, su sriegiu, Ø DC / briaunų skaičius Z: 32/5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221104 32/5
GTIN	7291075393323
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnę pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Techninis aprašymas

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	56,6 mm
Nuožulos kampas α _{max}	1,2 laipsniai
Serija	LOGIQ4FEED
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Bendras ilgis L _{viso}	35 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	63 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	42,97 mm
Ø D ₃	24,6 mm

Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,8 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU040310..
Gamintojo pavadinimas	FFX4 ED32/1.26-5-M16-04
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo frezos

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 2	229695 2
--	----------