



## NEODO frezavimo galvutė / kampinė freza, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 125/12mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	225760 125/12
GTIN	7291075440164
Produktų klasė	19D

### Aprašymas

#### Modelis:

Labai efektyvi frezavimo sistema, skirta 90° kampų frezavimui. Rupiam ir paruošiamajam apdirbimui, ypač tinka plieno ir ketaus medžiagoms apdirbti. Ekonomiškas dėl 8 pjovimo briaunų vienoje keičiamojoje plokštelėje. Itin stabilus keičiamosios plokštelės tvirtinimas v formos plokštės įdėkle.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SZ.U0804..
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	50 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	125 mm

Serija	NEODO
Gamintojo pavadinimas	S890 FSZ D125-12-40-R08
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	229696 3
-----------------------------------------------------	----------