

**HELISLOT diskinė freza su flanšu, Ø DC / Zeff: 100/10mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 227712 100/10 |
| GTIN | 7291075311235 |
| Produktų klasė | 19D |

Aprašymas**Modelis:**

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------|
| Iškyšos ilgis L_1 | 26,5 mm |
| Keičiamų plokštelių kiekis | 10 |
| maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$ | 26 mm |
| Serija | HELISLOT |
| Įpjovimo briaunos Ø D_c | 100 mm |
| Bendras ilgis L_{viso} | 40 mm |

| | |
|---|---------------------|
| efektyvus dantų skaičius Z_{eff} | 10 |
| Tvirtinimo kiaurymės \varnothing | 27 mm |
| Griovelio plotis a_p | 14 mm |
| Gamintojo pavadinimas | FDN D100-14-27-XN13 |
| Koto tipas | su kiauryme |
| Produkto rūšis | Diskinė freza |

Priedai

| | |
|---------------------------|----------|
| Užveržimo varžtas Tipas 1 | 229697 1 |
|---------------------------|----------|