



HELISLOT diskinė freza su flanšu, Ø DC / Zeff: 125/12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227712 125/12
GTIN	7291075311228
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	12
Keičiamų plokštelių kiekis	12
maksimalus įpjovos gylis $a_{e\ maks.}$	33 mm
Bendras ilgis L_{viso}	45 mm
Serija	HELISLOT

Iškyšos ilgis L_1	30,5 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	125 mm
Griovelio plotis a_p	14 mm
Gamintojo pavadinimas	FDN D125-14-32-XN13
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229697 1
---------------------------	----------