



## LOGIQ4FEED greitaeigė freza, su sriegiu, Ø DC / briaunų skaičius Z: 42/6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221104 42/6
GTIN	7291075393347
Produktų klasė	19D

### Aprašymas

#### Modelis:

Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnę pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	42 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	0,8 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Serija	LOGIQ4FEED
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\text{max}}$	83 mm
Ø $D_3$	34,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\text{min}}$	76,6 mm
Nuožulos ilgis $L$ , skirtas $\alpha_{\text{max}}$	64,45 mm

Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,8 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU040310..
Gamintojo pavadinimas	FFX4 ED42/1.65-6-M16-04
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo frezos

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 2	229695 2
--	----------