



NEODO frezavimo galvutė / kampinė freza, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 32/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225760 32/4
GTIN	7291075460452
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Labai efektyvi frezavimo sistema, skirta 90° kampų frezavimui. Rupiam ir paruošiamajam apdirbimui, ypač tinka plieno ir ketaus medžiagoms apdirbti. Ekonomiškas dėl 8 pjovimo briaunų vienoje keičiamosios plokštelėje. Itin stabilus keičiamosios plokštelės tvirtinimas v formos plokštės įdėkle.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SZ.U0804..
Bendras ilgis L _{viso}	32 mm

Serija	NEODO
Gamintojo pavadinimas	S890 FSZ D032-04-16-R08
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	229696 3
---	----------