


**HELISLOT kampinė freza, su kiauryme, Ø DC / Z_{eff}: 63/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227716 63/3
GTIN	7291075377743
Produktų klasė	19D

Aprašymas**Modelis:**

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių pjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU130608
Bendras ilgis L _{viso}	80 mm
Serija	HELISLOT
Keičiamų plokštelių kiekis	18
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	69 mm
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	3
Pjovimo briaunos Ø D _c	63 mm

Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Gamintojo pavadinimas	SM D063-69-3-27R XN13
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229697 1
---------------------------	----------