


**HELISLOT kampinė freza, su kiauryme, Ø DC / Zeff: 80/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227716 80/5
GTIN	7291075377750
Produktų klasė	19D

**Aprašymas****Modelis:**

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių pjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Techninis aprašymas**

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	69 mm
efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	5
Keičiamų plokštelių kiekis	30
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU130608
Serija	HELISLOT
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	85 mm

Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm
Gamintojo pavadinimas	SM D080-69-5-32R XN13
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229697 1
---------------------------	----------