



NEODO frezavimo galvutė / kampinė freza, su kiauryme, Ø DC / briaunų skaičius Z: 63/10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225760 63/10
GTIN	7291075440065
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Labai efektyvi frezavimo sistema, skirta 90° kampų frezavimui. Rupiam ir paruošiamajam apdirbimui, ypač tinka plieno ir ketaus medžiagoms apdirbti. Ekonomiškas dėl 8 pjovimo briaunų vienoje keičiamojoje plokštelėje. Itin stabilus keičiamosios plokštelės tvirtinimas v formos plokštės įdėkle.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SZ.U0804..
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p.maks.}}$	5 mm
Serija	NEODO

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
Gamintojo pavadinimas	S890 FSZ D063-10-22-R08
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	229696 3
---	----------