



## HELI3MILL kampinės frezos, Cilindrinis kotas, Ø DC / briaunų skaičius Z: 32/4Lmm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	226480 32/4L
GTIN	7291075314021
Produktų klasė	19D

### Aprašymas

#### Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys **Nr. 229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	TP..1003..
Serija	HELI3MILL
Apskritinio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	60,4 mm
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	2,1 laipsniai
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	200 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Apskritinio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	63 mm
Apskritinis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	3,3 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	220,9 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Ø D <sub>3</sub>	28 mm
Gamintojo pavadinimas	HM390 ETP D32-4-C32-10-B
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 1

229695 1