



HELI3MILL kampinės frezos, Weldon kotas, Ø DC / briaunų skaičius Z: 32/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226481 32/4
GTIN	7291075313956
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys **Nr. 229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Techninis aprašymas

Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	220,9 mm
Nuožulos kampas α_{max}	2,1 laipsniai
Ø D ₃	28 mm
Bendras ilgis L _{viso}	110 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	3,3 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	63 mm
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
Iškyšos ilgis L ₁	30 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TP..1003..
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Serija	HELI3MILL

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	60,4 mm
Gamintojo pavadinimas	HM390 ETP D32-4-W32-10
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 1	229695 1
--	----------