



HELI3MILL kampinės frezos, su sriegiu, \varnothing DC / briaunų skaičius Z: 25/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226484 25/3
GTIN	7291075332803
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys **Nr. 229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Techninis aprašymas

Apskritinio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	49 mm
Bendras ilgis L_{viso}	35 mm
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	159,9 mm
$\varnothing D_3$	21 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TP..1003..
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Apskritinis interpoliavimo frezavimas a_p	3,4 mm
Serija	HELI3MILL
Nuožulos kampas α_{max}	2,9 laipsniai
Apskritinio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	46,4 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tvirtinimo sriegis M	M12
Gamintojo pavadinimas	HM390 ETP D25-3-M12
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 1	229695 1
--	----------