



HELISLOT diskinė freza su flanšu, Ø DC / Zeff: 160/18mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227720 160/18
GTIN	7291075430882
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

Serija	HELISLOT
Įpjovimo briaunos Ø D _c	160 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	18
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	18
Iškyšos ilgis L ₁	35 mm

maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	45 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	40 mm
Griovelio plotis a_p	10 mm
Gamintojo pavadinimas	FDN D160-10-40-XN09
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3	229695 3
--	----------