



HELI3MILL kampinės frezos, su sriegiu, Ø DC / briaunų skaičius Z: 32/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226484 32/4
GTIN	7291075332810
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys **Nr. 229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	35 mm
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	220,9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TP..1003..
Nuožulos kampas α_{max}	2,1 laipsniai
Tvirtinimo sriegis M	M16
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	3,3 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	63 mm
$\varnothing D_3$	28 mm
Serija	HELI3MILL

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	60,4 mm
Gamintojo pavadinimas	HM390 ETP D32-4-M16
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 1	229695 1
--	----------