




HELISLOT diskinė freza su flanšu, Ø DC / Zeff: 80/10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227720 80/10
GTIN	7291075430851
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	10
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	10
Serija	HELISLOT
Įpjovimo briaunos Ø D_c	80 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e,max.}$	22,5 mm

Iškyšos ilgis L_1	27 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Griovelio plotis a_p	10 mm
Gamintojo pavadinimas	FDN D080-10-22-XN09
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3	229695 3
--	----------