



HELISLOT diskinė freza be flanšo, Ø DC / Zeff: 100/12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227722 100/12
GTIN	7291075430783
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių kiekis	12
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	12
Serija	HELISLOT
Pjovimo briaunos Ø D_c	100 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e\ max.}$	25 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm

Bendras ilgis L_{viso}	14 mm
Griovelio plotis a_p	10 mm
Gamintojo pavadinimas	SDN D100-10-32-XN09
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3	229695 3
--	----------