



HELISLOT diskinė freza be flanšo, Ø DC / Zeff: 125/14mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 227722 125/14 |
| GTIN | 7291075430790 |
| Produktų klasė | 19D |

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------|
| Keičiamų plokštelių kiekis | 14 |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø | 40 mm |
| Serija | HELISLOT |
| Įpjovimo briaunos Ø D _c | 125 mm |
| Bendras ilgis L _{viso} | 14 mm |
| maksimalus įpjovos gylis a _{e maks.} | 34 mm |

| | |
|---|---------------------|
| efektyvus dantų skaičius Z_{eff} | 14 |
| Griovelio plotis a_p | 10 mm |
| Gamintojo pavadinimas | SDN D125-10-40-XN09 |
| Koto tipas | su kiauryme |
| Produkto rūšis | Diskinė freza |

Priedai

| | |
|--|----------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3 | 229695 3 |
|--|----------|