

**HELISLOT diskinė freza be flanšo, Ø DC / Zeff: 160/18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227722 160/18
GTIN	7291075430806
Produktų klasė	19D

Aprašymas**Modelis:**

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	18
Keičiamų plokštelių kiekis	18
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Serija	HELISLOT
Bendras ilgis L_{viso}	14 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e\ maks.}$	51 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	160 mm
Griovelio plotis a_p	10 mm
Gamintojo pavadinimas	SDN D160-10-40-XN09
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3	229695 3
--	----------