



## HELI3MILL kampinės frezos, Cilindrinis kotas, Ø DC / briaunų skaičius Z: 40/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	226488 40/4
GTIN	7291075313369
Produktų klasė	19D

### Aprašymas

#### Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos „Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

#### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

### Techninis aprašymas

Apskritinio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	79 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	357,26 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	130 mm
Apskritinio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	75 mm
Serija	HELI3MILL
Apskritinis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	4 mm
Ø D <sub>3</sub>	35,6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	TD..1505..
Iškyšos ilgis $L_1$	30 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	2,1 laipsniai
Gamintojo pavadinimas	HM390 ETD D040-4-C32-15
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	229696 1
---	----------