



HELISLOT diskinė freza be flanšo, Ø DC / Zeff: 80/10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227722 80/10
GTIN	7291075430776
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm
maksimalus įpjovos gylis a _{e maks.}	20 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Bendras ilgis L _{viso}	14 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	10
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	10

Serija	HELISLOT
Griovelio plotis a_p	10 mm
Gamintojo pavadinimas	SDN D080-10-27-XN09
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 3	229695 3
--	----------