

**XNMU 090408-PNTN, IC5400, Tipas: ST900****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 227782 ST900  |
| GTIN             | 7291075426908 |
| Produktų klasė   | 19A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Labai tvirta konstrukcija, specialus plokštės storis. Didelis proceso patikimumas dėl teigiamos montavimo padėties plokštelėje. Puiki drožlių kontrolė ir pašalinimas.

**Pastaba:**

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e$  maks.  
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

|  |                  |
|--|------------------|
| Serija                                 | HELISLOT         |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XNMU 090408-PNTN |
| Kampo spindulys                        | 0,8 mm           |
| Pastūma $f_z$                          | 0,15 mm          |
| Tipas                                  | ST900            |
| Geometrija                             | PNTN             |

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Gamintojo pavadinimas              | XNMU 090408-PNTN IC5400       |
| Kietlydinys                        | IC5400                        |
| Ašmenys                            | HM                            |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8                             |
| Produkto rūšis                     | Keičiama plokštelė frezavimui |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | $V_c$     | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 300 m/min | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 260 m/min | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 220 m/min | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 200 m/min | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 170 m/min | P         |
| drėgnas, maks.                  | ribotai tinka |           |           |
| sausasis                        | tinka         |           |           |
| Oras                            | tinka         |           |           |