



HELISLOT diskinė freza be flanšo, Ø DC / Zeff: 100/10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227714 100/10
GTIN	7291075335569
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	100 mm
Griovelio plotis a _p	14 mm
maksimalus įpjovos gylis a _{e maks.}	23 mm
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	10
Keičiamų plokštelių kiekis	10
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm

Bendras ilgis L _{viso}	18 mm
Serija	HELISLOT
Gamintojo pavadinimas	SDN D100-14-32-XN13
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229697 1
---------------------------	----------