

**HELISLOT diskinė freza be flanšo, Ø DC / Zeff: 125/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227714 125/12
GTIN	7291075335576
Produktų klasė	19D

**Aprašymas****Modelis:**

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Techninis aprašymas**

Griovelio plotis $a_p$	14 mm
Įpjovimo briaunos Ø $D_c$	125 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	33 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Serija	HELISLOT
Keičiamų plokštelių kiekis	12

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	18 mm
efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	12
Gamintojo pavadinimas	SDN D125-14-40-XN13
Koto tipas	su kiauryme
Produkto rūšis	Diskinė freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	229697 1
---------------------------	----------