



LOGIQ4FEED greitaeigė freza, su kiauryme, Ø DC/ briaunų skaičius Z: 52/7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221106 52/7
GTIN	7291075393392
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnę pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	52 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,7 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU040310..
Ø D ₃	44,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	103 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	73,66 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,8 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Fz Helix	0,8
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	96,6 mm
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	17 laipsniai
Gamintojo pavadinimas	FFX4 FD052-7-22-04
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 2	229695 2
--	----------