

**LOGIQ4FEED greitaeigė freza, su kiauryme, Ø DC/ briaunų skaičius Z: 50/7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221106 50/7
GTIN	7291075393378
Produktų klasė	19D

Aprašymas**Modelis:**

Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnę pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	99 mm
Ø D ₃	42,6 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	73,66 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Fz Helix	0,8
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	92,6 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,7 laipsniai
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU040310..
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	17 laipsniai
Gamintojo pavadinimas	FFX4 FD050-7-22-04
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 2	229695 2
--	----------