



LOGIQ4FEED greitaeigė freza, su kiauryme, Ø DC/ briaunų skaičius Z: 32/5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221106 32/5
GTIN	7291075393354
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnę pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	63 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Ø D ₃	24,6 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	42,97 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	56,6 mm
Fz Helix	0,8

Nuožulos kampas α_{\max}	1,2 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU040310..
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Serija	LOGIQ4FEED
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Reguliuojamas kampas κ	17 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Gamintojo pavadinimas	FFX4 FD032-5-16-04
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 2	229695 2
----------------------------------------------------	----------