

**LOGIQ4FEED greitaeigė freza, su kiauryme, Ø DC/ briaunų skaičius Z: 40/6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221106 40/6
GTIN	7291075393361
Produktų klasė	19D

Aprašymas**Modelis:**

Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnę pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Techninis aprašymas

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	79 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	72,6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU040310..
Nuožulos kampas α _{max}	0,9 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	57,29 mm

Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Fz Helix	0,8
Pjovimo briaunos Ø D _c	40 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	0,8 mm
Ø D ₃	32,6 mm
Reguliuojamas kampas κ	17 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Gamintojo pavadinimas	FFX4 FD040-6-16-04
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 2	229695 2
--	----------