

**TDKT 150532-PDR, IC830, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	226588 UNI
GTIN	7291075312867
Produktų klasė	19A

**Aprašymas****Modelis:**

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

**Pastaba:**

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$  maks. = 13,0 mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Serija	HELI3MILL
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TDKT 150532-PDR
Tipas	UNI
Kampo spindulys	3,2 mm
Geometrija	PDR
Gamintojo pavadinimas	HM390 TDKT 150532-PDR IC830

Kietlydinys	IC830
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	150 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		