



LOGIQ4FEED greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø DC / briaunų skaičius Z: 32/5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221101 32/5
GTIN	7291075392807
Produktų klasė	19D

Aprašymas

Modelis:

Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnę pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	17 laipsniai
Pjovimo briaunos Ø D_c	32 mm
Koto Ø D_s , h6	32 mm
Ø D_3	24,6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,8 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	42,97 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Nuožulos kampas α_{max}	1,2 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNMU040310..
Vidinis aušinimas	taip

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	63 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	56,6 mm
Bendras ilgis L_{viso}	150 mm
Iškyšos ilgis L_1	80 mm
Gamintojo pavadinimas	FFX4 ED32-5-080-W32-04
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo frezos

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 5 vnt. Tipas 2	229695 2
--	----------