



SYHU 0704ADN, IC830, Tipas: ST900



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222511 ST900
GTIN	7291075311747
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 pjovimo briaunomis. Didelė nuožula aukštai paviršiaus kokybei užtikrinti. Teigiamas priekinis kampas, kad būtų optimaliai laužomos drožlės.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$. Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Serija	DOVEIQMILL
Pastūma f_z per dantį	0,2 mm
Plokštelės storis E	4,76 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Geometrija	ADN
Gamintojo pavadinimas	IQ845 SYHU 0704ADN IC830
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SYHU 0704ADN

Kietlydinys	IC830
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		