


**XNMU 130608PNN-MM, IC5400, Tipas: ST900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227741 ST900
GTIN	7291075311334
Produktų klasė	19A

Aprašymas**Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Labai tvirta konstrukcija, specialus plokštės storis. Didelis proceso patikimumas dėl teigiamos montavimo padėties plokštelėje. Puiki drožlių kontrolė ir pašalinimas.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti a_e maks.

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Serija	HELISLOT
Pastūma f_z	0,15 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNMU 130608PNN-MM
Tipas	ST900
Geometrija	PNN-MM

Gamintojo pavadinimas	XNMU 130608PNN-MM IC5400
Kietlydinys	IC5400
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	170 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		