



## TPCT 1003PDR, IC830, Tipas: INOX



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	226507 INOX
GTIN	7291075313635
Produktų klasė	19A

### Aprašymas

#### Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

#### Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$  maks. = 8,0 mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Serija	HELI3MILL
Pastūma $f_z$	0,1 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TPCT 1003PDR
Geometrija	PDR
Gamintojo pavadinimas	HM390 TPCT 1003PDR IC830
Kietlydinys	IC830
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Keičiama plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		