



XNMU 040310HP, IC830, Tipas: INOX



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221201 INOX
GTIN	7291075393460
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Su antrine pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p,max} = 0,8$ mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNMU 040310HP
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	1,8 mm
Tipas	INOX
Serija	LOGIQ4FEED
Geometrija	HP
Gamintojo pavadinimas	FFX4 XNMU 040310HP IC830

Kietlydinys	IC830
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	S
Inkonelis	ribotai tinka	25 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		