


SYHU 0704ADN-MM, IC5400, Tipas: ST900

Užsakymo data

Užsakymo numeris	222512 ST900
GTIN	7291075311785
Produktų klasė	19A

Aprašymas
Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 pjovimo briaunomis. Didelė nuožula aukštai paviršiaus kokybei užtikrinti. Teigiamas priekinis kampas, kad būtų optimaliai laužomos drožlės.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Serija	DOVEIQMILL
Plokštelės storis E	4,76 mm
Pastūma f_z per dantį	0,2 mm
Geometrija	ADN-MM
Gamintojo pavadinimas	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SYHU 0704ADN-MM

Kietlydinys	IC5400
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		