

## HEDI

Pakabinamas energijos skirstytuvas, skirtas F, B, PL, CZ, Tipas: 250AIR



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081143 250AIR
GTIN	4003644015795
Produktų klasė	08B

### Aprašymas

#### Modelis:

Elektros lizdai su savaimė užsidarančiais dangteliais.

Kompaktiškas pakabinamas energijos skirstytuvas su tvirtu, kietos gumos korpusu mažai vietos reikalaujančiam ir tvarkingam įtampos ir suslėgto oro paskirstymui.

Su lizdais, tinkančiais **F, B, PL ir CZ** šalims.

- **Paprastas kabelio įvedimas neįtempiant.**
- **Pakabinimo aša ir masyvus įrankių kablys.**
- **Su apsauga nuo drėgmės IPX4.**

**2x1/4 colio suslėgto oro** žarnos jungtys, 2,5 m suspausto oro žarna.

#### Pastaba:

Pakabinamas energijos skirstytuvas su eterneto jungtimi pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Plotis	227 mm
Aukštis	305 mm
Nominali galia	9,5 kW

skirta šalims	F; B; PL; CZ
Tipas	250AIR
Gylis	212 mm
Elektros lizdų 400 V/16 A skaičius	1
Elektros lizdų 250 V skaičius	6
pneumatinių jungčių kiekis	2
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	E
Produkto rūšis	Energijos skirstytuvai