



TPKR 100304PDR-HM, IC830, Tipas: INOX



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226508 INOX
GTIN	7291075313871
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 8,0 mm.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TPKR 100304PDR-HM
Serija	HELI3MILL
Pastūma f_z	0,1 mm
Geometrija	PDR-HM
Gamintojo pavadinimas	HM390 TPKR 100304PDRHM IC830
Kietlydinys	IC830
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		