

**XNMU 130608PNN-MM, IC830, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227742 ST1400
GTIN	7291075311273
Produktų klasė	19A

Aprašymas**Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Labai tvirta konstrukcija, specialus plokštės storis. Didelis proceso patikimumas dėl teigiamos montavimo padėties plokštelėje. Puiki drožlių kontrolė ir pašalinimas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti a_e maks.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Serija	HELISLOT
Pastūma f_z	0,1 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNMU 130608PNN-MM
Kampo spindulys	0,8 mm
Tipas	ST1400
Geometrija	PNN-MM

Gamintojo pavadinimas	XNMU 130608PNN-MM IC830
Kietlydinys	IC830
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	220 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		