



SZMU 080412PNRMM, IC845, Tipas: ST900



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225802 ST900
GTIN	7291075440041
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Speciali pjovimo geometrija, skirta minkštam pjovimui, siekiant sumažinti energijos sąnaudas apdirbant.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$ mm.

Techninis aprašymas

Serija	NEODO
Tipas	ST900
Pastūma f_z per dantį	0,25 mm
Geometrija	PNR-MM
Gamintojo pavadinimas	S890 SZMU 080412PNRMM IC845
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SZMU 080412PNRMM

Kietlydinys	IC845
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	120 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		