



## TPKT 1003PDR, IC808, Tipas: ST900



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	226502 ST900
GTIN	7291075313611
Produktų klasė	19A

### Aprašymas

#### Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$  maks. = 8,0 mm.

### Techninis aprašymas

Pastūma $f_z$	0,15 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TPKT 1003PDR
Serija	HELI3MILL
Geometrija	PDR
Gamintojo pavadinimas	HM390 TPKT 1003PDR IC808
Kietlydinys	IC808
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Keičiama plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	280 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	260 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	240 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	220 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		