



TPKT 1003PDR, IC882, Tipas: S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226509 S
GTIN	7291075313567
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 8,0 mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Serija	HELI3MILL
Pastūma f_z	0,1 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TPKT 1003PDR
Geometrija	PDR
Gamintojo pavadinimas	HM390 TPKT 1003PDR IC882
Kietlydinys	IC882
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		