


**XNMU 130608PNN-MM, IC330, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227743 INOX
GTIN	7291075311327
Produktų klasė	19A

Aprašymas**Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Labai tvirta konstrukcija, specialus plokštės storis. Didelis proceso patikimumas dėl teigiamos montavimo padėties plokštelėje. Puiki drožlių kontrolė ir pašalinimas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti a_e maks.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Pastūma f _z	0,1 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNMU 130608PNN-MM
Serija	HELISLOT
Geometrija	PNN-MM
Gamintojo pavadinimas	XNMU 130608PNN-MM IC330

Kietlydinys	IC330
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		