


**SYHU 070400N-MM, IC830, Tipas: ST1400**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	222514 ST1400
GTIN	7291075311815
Produktų klasė	19A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 pjovimo briaunomis. Didelė nuožula aukštai paviršiaus kokybei užtikrinti. Teigiamas priekinis kampas, kad būtų optimaliai laužomos drožlės.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma $f_z$ per dantį	0,18 mm
Plokštelės storis E	4,76 mm
Serija	DOVEIQMILL
Geometrija	ADN-MM
Gamintojo pavadinimas	IQ845 SYHU 070400N-MM IC830
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SYHU 070400N-MM

Kietlydinys	IC830
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	240 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	220 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		