


**XNMU 130608PNN-MM, IC380, Tipas: S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227744 S
GTIN	7291075311303
Produktų klasė	19A

**Aprašymas****Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Labai tvirta konstrukcija, specialus plokštės storis. Didelis proceso patikimumas dėl teigiamos montavimo padėties plokštelėje. Puiki drožlių kontrolė ir pašalinimas.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.  
Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti a<sub>e</sub> maks.

**Techninis aprašymas**

Pastūma f <sub>z</sub>	0,15 mm
Tipas	S
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNMU 130608PNN-MM
Serija	HELISLOT
Geometrija	PNN-MM
Gamintojo pavadinimas	XNMU 130608PNN-MM IC380

Kietlydinys	IC380
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <50 HRC	ribotai tinka	50 m/min	H
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	50 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	45 m/min	H
Plienas <65 HRC	ribotai tinka	45 m/min	H
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	45 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		