



SZMU 080408PNRMM, IC830, Tipas: ST1400



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225805 ST1400
GTIN	7291075460407
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Speciali pjovimo geometrija, skirta minkštam pjovimui, siekiant sumažinti energijos sąnaudas apdirbant.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$ mm.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,2 mm
Serija	NEODO
Tipas	ST1400
Geometrija	PNR-MM
Gamintojo pavadinimas	S890 SZMU 080408PNRMM IC830
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SZMU 080408PNRMM

Kietlydinys	IC830
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	190 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		