



TPKT 100304PDR, IC830, Tipas: UNI



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226511 UNI
GTIN	7291075313710
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 8,0 mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Serija	HELI3MILL
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TPKT 1003PDR-MP
Geometrija	PDR
Gamintojo pavadinimas	HM390 TPKT 100304PDR IC830
Kietlydinys	IC830
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		